

# Máquina De Depilação A Laser Ipl Shr Nd Yag Para Uso Clínico

## Máquina De Aperto Da Pele Rf

Número do item: BL-303



### introdução

Descubra a máquina de beleza multifuncional para tratamentos avançados da pele e do cabelo. Combina as tecnologias OPT SHR, IPL, RF e laser Nd:YAG. Perfeito para uso clínico, oferecendo versatilidade, eficiência e conforto. Explore agora!

[Saiba mais](#)

| Parâmetros                      | Especificação                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de máquina</b>          | Máquina de beleza multifuncional                         |
| <b>Idioma de funcionamento</b>  | 6 tipos (pode ser personalizado)                         |
| <b>Sistema de arrefecimento</b> | Semicondutor + Ar + Água                                 |
| <b>Potência de saída</b>        | 3000W                                                    |
| <b>Tensão</b>                   | 230VAC 50Hz / 110 VAC 50HZ 60HZ                          |
| <b>Peso líquido</b>             | 80kg                                                     |
| <b>Dimensão (LxPxA)</b>         | 65cm x 60cm x 126cm                                      |
| <b>Sistema OPT SHR</b>          |                                                          |
| Comprimento de onda do filtro   | 1640nm/690nm                                             |
| Modulação da largura de pulso   | 1-10ms                                                   |
| Frequência                      | 1-10 p/s                                                 |
| Número de impulsos              | 1-99                                                     |
| Energia                         | 1-50J/cm <sup>2</sup>                                    |
| <b>Sistema E-light IPL</b>      |                                                          |
| Energia                         | IPL: 1--50J/cm <sup>2</sup> , RF: 1--50J/cm <sup>2</sup> |
| Tamanho do ponto                | 20 x 60mm <sup>2</sup>                                   |
| A primeira largura de pulso     | 1--10ms, 0,1ms para unidade ajustável                    |
| Atraso do primeiro impulso      | 1--100ms, 1ms para unidade ajustável                     |
| Número de impulsos              | 1-10                                                     |
| Intervalo de descarga           | 2-4s                                                     |
| Comprimento de onda             | 480nm, 530nm, 560nm, 590nm, 640/690nm                    |
| <b>Sistema RF</b>               |                                                          |
| Tecnologia                      | RF bipolar                                               |
| Cabeças de tratamento           | 20 mm/28 mm/35 mm                                        |

| Parâmetros                  | Especificação                  |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Sistema laser Nd Yag</b> |                                |
| Comprimento de onda         | 1064nm, 532nm, 1320nm          |
| Diâmetro do ponto           | 1--6mm continuamente ajustável |
| A maior energia             | 1000J                          |
| Frequência de trabalho      | 1-10Hz                         |