

Máquina Laser Co2 Fraccionada Para Tratamento Da Pele

Número do item: BL-306



introdução

Máquina de laser fraccionado de CO2 para rejuvenescimento da pele, remoção de cicatrizes e tratamentos ginecológicos. Precisão de modo duplo com definições personalizáveis. Saiba mais agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Comprimento de onda	10,6 µm, laser de infravermelhos distantes
Potência	40W (ou 60W)
Modos de saída	contínuo, superpulso, fraccionado
Arrefecimento	arrefecimento do ar

Parâmetro	Especificação
Gráficos de digitalização	7, quadrado, retângulo, redondo ou personalizado
Estado de funcionamento	Modo Hyperpulse
Intervalo de impulsos	1ms-5000ms, passo de 1ms
Diâmetro do ponto focal	≤0,2 mm
Largura do pulso	0,1ms-10ms, passo de 0,1ms
Modos de funcionamento	carregamento contínuo, superpulso, intermitente
Intervalo de pontos	0,1mm-2,6mm, cada passo 0,1mm
Modo de varrimento	Emissão desordenada, com um lado como base emitindo em ordem, emitindo à distância máxima

Parâmetro	Especificação
Dispositivos laser	Dispositivo laser selado estimulado por corrente contínua
Condensador de focagem	f=100mm