

Máquina Laser Co2 Fraccionada Para Tratamento Da Pele

Número do item: BL-307



Introdução

Máquina de laser fraccionado de CO2 para a renovação da pele, remoção de cicatrizes e anti-envelhecimento. Potência de 40W/60W, modos ajustáveis e tempo de inatividade mínimo. Aprovado pela FDA para tratamentos seguros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Modo normal	
Comprimento de onda	10,6 µm, laser de infravermelhos distantes
Potência	40W (ou 60W)
Modos de saída	Contínuo, Superpulso, Fraccionado
Arrefecimento	Arrefecimento por ar
Modo fracionário	
Gráficos de digitalização	7, Quadrado, Retângulo, Redondo ou Gráficos personalizados
Estado de funcionamento	Modo hiperpulsado
Intervalo de impulsos	1ms-5000ms, 1ms em cada passo
Diâmetro do ponto focal	≤0,2 mm
Largura do pulso	0,1ms-10ms, 0,1ms em cada passo
Modos de funcionamento	Contínuo, Superpulso, Carga Intermitente
Intervalo de pontos	0,1mm-2,6mm, 0,1mm em cada passo
Modo de varrimento	Emissão desordenada, emissão em ordem, emissão à distância máxima
Especificações técnicas	
Dispositivos laser	Dispositivo laser selado estimulado por corrente contínua
Focagem com condensador	f=100mm
Tamanho do jato	Ajustável de 0,1 mm a 20 mm
Dispositivo de transporte do feixe	Braço de tratamento com seis segmentos e contrapeso
Dimensões	53cm x 50cm x 65 cm
Peso líquido	65 kg